




无金属药液用2通电磁阀

EMB41 · 51 Series

- 常闭（通电时通）型
- 使用流体：水、纯水、药液
- 接管口径：Rc3/8、Rc1/2、 $\phi 10 \times \phi 8$ PFA配管连接

JIS符号



通用规格


类型	EMB41·51	
使用流体	水·纯水·药液（不腐蚀接触液体部分的材质）	
使用压力范围 MPa	0~0.25(由于型号不同, 选用时请参照各机种规格的使用压力范围。) 1	
流体温度	5~60	
阀座泄漏 cm ³ /min	0（只是在水压时）	
安装方式	线圈部朝上垂直安装	
频率 次/min	60以下	
电气规格		
额定值	连续	
电压	AC100V(50/60Hz)、AC200V(50/60Hz)、DC24V	
电压变化范围	额定电压的 - 10 ~ + 10%	
泄漏电流 mA	2以下	
引线	VCTF-0.75(2芯)	

- 1：请务必阅读EMB41·51使用注意事项。（第647页）
- 2：请在确认产品构成材料与使用流体之间适合性的基础上进行使用。
另外，请勿使产品主体附着流体。

各机种规格

项目 机种型号	接管口径	通孔直径(mm)	Cv值	使用压力范围(MPa)	背压(MPa)	环境温度()	功率(w)	质量(kg)
EMB41-10-3	Rc3/8	6	0.68	0~0.25	0.1	0~50	11	0.86
EMB41-10-5		8	0.83	0~0.2	0.07			
EMB41-10U-5	PFA配管连接 ($\phi 10 \times \phi 8$)							
EMB51-10-3	Rc3/8	10	2.05	0~0.15	0.06	0~55	16	2.05
EMB51-15-4	Rc1/2	12	2.7	0~0.12				
EMB51-15-5			15	3.6	0~0.05	0.03		

型号表示方法



符号	内容		机种型号	
	EMB41	EMB51	EMB41	EMB51
a	4	小		
	5	大		
b	10	Rc 3 / 8		
	10U	PFA配管连接(10 x 8)		
	15	Rc 1 / 2		
c		EMB41		EMB51
	3	6		10
	4	-		12
	5	8		15
d	AC100V	AC100V(50/60Hz)		
	AC200V	AC200V(50/60Hz)		
	DC 24V	DC 24V		

上述标有 符号的组合能制作。

型号表示例

EMB51-15-5-AC200V

机种名：EMB51

- a**系列 : 大
- b**接管口径 : Rc 1 / 2
- c**通孔直径 : 15
- d**电压 : AC200V(50/60Hz)

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP·AD

APK·ADK

干燥空气用

防爆型

NAB·NSB

NP·NAP·NVP

CHB/G

MXB/G

其他应用

PDFAD·PJ

CV·CVS

CPE·CPD

医疗分析

按订单生产产品

无金属小型液用2通电磁阀
医疗分析仪器元件