



## 内部构造及主要部件材质 GFGB单体阀



## GFGB集成




编号	部件名称	材质	编号	部件名称	材质
1	线圈组件 (封装线圈)		5	阀体	PPS 聚苯硫醚
2	动铁芯组件	SUS、NBR 不锈钢、丁腈橡胶	6	密封垫圈	NBR 丁腈橡胶
3	O形圈	NBR 丁腈橡胶	7	底板配管	A6063 铝
4	弹簧	SUS 不锈钢			

## 集成外形尺寸

直接导线带全波整流  
GFGB - - -12CR

 (文件名: 111页或卷末20页)




导线长度300mm

型号	连数 符号	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GFGB2	AA	58	84	110	136	162	188	214
	BB	68	94	120	146	172	198	224	250	276
GFGB3	AA	74	106	138	170	202	234	266	298	330
	BB	88	120	152	184	216	248	280	312	344
GFGB4	AA	86	124	162	200	238	276	314	352	390
	BB	100	138	176	214	252	290	328	366	404
GFGB5	AA	100	146	192	238	284	330	376	422	468
	BB	114	160	206	252	298	344	390	436	482

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
GFGB2	30	12	Rc1/8	8	49	60	15.5	26.5	21	26	8	16	25	26	Rc1/8	5	4.5	9
GFGB3	36	13	Rc3/8	12	64	76	18.5	29.5	28	32	15	24	34.5	32	Rc1/4	7	6.5	10
GFGB4	43	18	Rc3/8	12	71	85	22.5	34	31	38	15	24	31	38	Rc1/4	7	6.5	11.5
GFGB5	50	20	Rc3/8	12	79	95	26	37.5	34	46	12	24	34	46	Rc1/4	7	6.5	14

## 单体阀尺寸

直接导线带全波整流  
GFGB - -0-12CR



导线长度300mm

型号	A	B	C	D	E	F
GFGB2	30	33	44	15.5	26.5	22
GFGB3	36	40	52	18.5	29.5	28
GFGB4	43	47	61	22.5	34	34
GFGB5	50	55	71	26	37.5	40

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP·AD

APK·ADK

干燥  
空气用

防爆型

NAB·NSB

NP·NAP·NVP

CHB/G

MXB/G

其他  
应用

PDFAD·PJ

CV·CVS

CPE·CPD

医疗  
分析


按订单  
生产产品

直  
动  
式  
2  
通  
电  
磁  
阀  
Just  
Valve  
干燥  
空气  
用

## 单体阀的安装方法

GFGB2 · 3


单体阀在2件安装的加工图。



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
GFGB2	26以上	8±0.15	10.6±0.15	15.5±0.1	18.4±0.1	10±0.15	12.4±0.1	19.4±0.1	3.5以下	1 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub> 深度2 <sup>+0.5</sup> <sub>0</sub>	1.6 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub> 深度2.5±0.5	M3×0.5有效螺纹深度6以上
GFGB3	32以上	13±0.15	16±0.15	20±0.1	23.6±0.1	11.4±0.15	15±0.1	24.2±0.1	5.5以下	1 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub> 深度2 <sup>+0.5</sup> <sub>0</sub>	2.1 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub> 深度2.5±0.5	M4×0.7有效螺纹深度5.5以上

GFGB4 5

单体阀在2件安装的加工图。



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
GFGB4	38以上	7±0.2	25±0.1	26±0.1	8.8±0.2	11±0.2	28±0.1	37±0.1	2.6 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub> 深度2.5±0.5	8以下	M4×0.7有效螺纹深度9以上	5以下	1 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub> 深度2 <sup>+0.5</sup> <sub>0</sub>
GFGB5	46以上	8±0.2	30±0.1	30±0.1	11.5±0.2	14.5±0.2	33±0.1	43±0.1	2.6 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub> 深度2.5±0.5	11以下	M5×0.8有效螺纹深度8以上	7以下	1 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub> 深度2 <sup>+0.5</sup> <sub>0</sub>





外形尺寸选择项(有关通用尺寸请参照51页的直接导线带全波整流单体阀尺寸。)

直接导线式 □  
GFGB - - -12C

 (文件名: 111页  
或卷末 20页)

直接导线带浪涌吸收器  
GFGB - - -12CS

 (文件名: 111页  
或卷末 20页)



型号	A	B
GFGB2	19.5	22
GFGB3	22.5	28
GFGB4	26	34
GFGB5	29.5	40



型号	A	B
GFGB2	26.5	22
GFGB3	29.5	28
GFGB4	34	34
GFGB5	37.5	40

带T型端子箱(指示灯·带浪涌吸收器)(G1/2)  
GFGB - - -1 

T型端子箱带全波整流(带指示灯)(G1/2)  
GFGB - - -1 

 (文件名: 111页或卷末 20页)

手动装置(非锁闭式)  
GFGB - - -1 N



型号	A	B	C	D	E
GFGB4	96	64.5	42.5	68.5	34
GFGB5	99.5	68	52	78	40

手动装置的位置  
·集中给气型:A气口的对侧  
·个别给气型:A气口侧

HNB/G

USB/G

FAB/G

FGB/G

FVB

FWB/G

FHB

FLB

AB

AG

AP·AD

APK·ADK

干燥 □

空气用

防爆型

NAB·NSB

NP·NAP·NVP

CHB/G

MXB/G

其他应用

PDFAD·PJ

CV·CVS

CPE·CPD

医疗分析

按订单生产产品

直动式2通电磁阀  
Just 干燥空气用